


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Zásuvková lišta

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Zásuvková lišta s meraním energie

For measuring the power consumption of the connected consumers, pin patterns: "earthing pin", various mounting options

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Obj. č. | DK 7240.301 |
| Výhody | Presnosť merania $\pm 5 \%$ |
| Popis funkcie | Meranie prúdu, napätie frekvencie, činného výkonu, činnej energie a posunu fáz |
| Materiál | Hliníkový profil, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Vložky zásuviek: polykarbonát |
| Rozsah dodávky | Zásuvková lišta 2 montážne uholníky Upevňovací materiál Návod na obsluhu S 3 m prírodným káblom (dutinky) |
| Prevedenie | Mit Display |
| Zásuvky | 7 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3) |
| Rozmery | Výška: 45 mm Hĺbka: 50 mm Dĺžka: 482,6 mm |
| Dĺžka prírodného kábla | 3 m |
| Prírodný kábel (typ) | H05VV-F3G1.5 with wire end ferrules |
| Upevňovací rozmer | 464,1 mm |
| Menovité prevádzkové napätie | 230 V AC, 50 Hz |
| Menovité napätie | 230 V AC, 50 Hz |
| Menovitý prúd (max.) | 16 A |

Features

| | |
|---|--|
| Možnosti montáže | Components with a 25 mm pitch pattern 482.6 mm (19") level Enclosure frame IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided) |
| Farba telesa zásuvky | RAL 7035 |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 5 °C...45 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie) | 10 %...80 % |
| Rozsah skladovacích teplôt | -15 °C...60 °C |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,88 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,08 kg |
| Číslo colnej sadzby | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Popis výrobku | DK napájacia lišta, na lokálne meranie energie, s displejom, DxVxH: 482,6x45x50 mm, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-zásuvková, 230 V, 16 A |

Approvals

Explanations

Declaration of conformity