


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Zásuvková lišta

State: 18.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Zásuvková lišta s měřením energie

Pro měření příkonu připojených spotřebičů, schémata zapojení: „Schuko“, variabilní možnosti montáže.

Features

Obj. číslo	DK 7240.301
Popis výrobku	Zásuvková lišta 7x CEE 7/3 (typ F - zásuvka s ochranným kontaktem) s integrovaným displejem měří spotřebu energie všech připojených spotřebičů. Zásuvková lišta o délce 482,6 mm (19") se montuje podle potřeby na 19" montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Montážní úhelník je možno namontovat ve čtyř různých pozicích a zajišťuje variabilní montáž. Bez přídavného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm.
Výhody	Přesnost měření $\pm 5 \%$
Popis funkce	Měření proudu, napětí frekvence, činného výkonu, činné energie a posunu fází
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky	Zásuvková lišta 2 montážní úhelníky Upevňovací materiál Návod k obsluze S 3 m přívodním kabelem (dutinky)
Provedení	Mit Display
Zásuvky	7 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
Rozměry	Výška: 45 mm Hloubka: 50 mm Délka: 482,6 mm
Délka přívodního kabelu	3 m
Přívodní kabel (typ)	H05VV-F3G1,5 s dutinkami
Upevňovací rozměr	464,1 mm

Features

Jmenovité provozní napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovité napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Možnosti montáže	Komponent s rastrem 25 mm 482,6 mm (19") rovina Otočný rám Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku)
Barva tělesa zásuvky	RAL 7035
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)	10 %...80 %
Rozsah skladovacích teplot	-15 °C...60 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,88 kg
Brutto hmotnost	1,08 kg
Číslo celní sazby	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	RL60 Koncové zakrytí, bal=2ks

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------