

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305 Zásuvková lišta

State: 18.5.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Zásuvková lišta s ampérmetrem

Pro měření příkonu připojených spotřebičů, schémata zapojení: „Schuko“, variabilní možnosti montáže.

Features

Obj. č.	DK 7240.305
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky	Zásuvková lišta Dva montážní úhelníky Upevňovací materiál S 3 m přívodním kabelem (dutinky)
Provedení	S ampérmetrem
Zásuvky	8 x přístrojová zdířka C13
Rozměry	Výška: 45 mm Hloubka: 50 mm Délka: 482,6 mm
Délka přívodního kabelu	3 m
Upevňovací rozměr	464,1 mm
Jmenovité provozní napětí	250 V AC, 50 Hz
Jmenovité napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)	10 A
Možnosti montáže	Komponent s rastrem 25 mm Otočný rám Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku) 482,6 mm (19") rovina
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.1
Brutto hmotnost	1.14
Číslo celní sazby	85366990

Features

EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604