


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.512

Zásuvková lišta

State: 23.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.512 - Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Zásuvkové lišty v hliníkovém profilu, dodávají se v různých délkových variantách a s různými funkčními prvky, variabilní možnosti montáže.



Features

Obj. č.	DK 7240.512
Provedení	Bez spínače
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky	Zásuvková lišta 2 upevňovací úhelníky Včetně upevňovacího materiálu
Provedení	Bez spínače
Zásuvky	12 x F/B (typ E, CEE 7/5)
Rozměry	Výška: 44 mm Hloubka: 44 mm Délka: 658,6 mm
Délka přívodního kabelu	2 m
Přívodní kabel (typ)	H05VV-F3G1,5
Upevňovací rozměr	628,5 mm
Tolerance rozměru upevnění	25 mm
Jmenovité provozní napětí	230 V AC, 50 Hz

Features

Jmenovité napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Možnosti montáže	Komponent s rastrem 25 mm Otočný rám
Poznámka	V závislosti na použití doporučujeme rezervu zátěžového proudu pro prevenci chybných reakcí při proudových rázech způsobených zapnutí Upevňovací rozměr variabilní v rastru 25 mm, uveden je rozměr střed otvoru – střed otvoru upevňovacích úhelníků
Normy	Zásuvky: DIN VDE 0620-1 Zásuvky B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.87
Brutto hmotnost	1.1
Číslo celní sazby	85366990
EAN	4028177476264
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604