

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7257.100 Ranžirovací panel

State: 27.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7257.100 - Ranžírovací panel s ocelovými strmeňmi

For horizontal management of the patch cables, with 5 cable shunting rings.

Features

Obj. č.	DK 7257.100
Materiál	Panel: ocelový plech Strmeň: oceľ
Povrch	Panel: lakovaný Strmeň: pozinkovaný
Farba	RAL 7035
Poznámka	U uvedených rozmerov sa jedná o vonkajšie rozmery.
Rozmery	Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly	2 U
Rozmery strmeňa	Ring depth: 125 mm Ring height: 85 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,17 kg
Brutto hmotnosť	1,43 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	DK ranžírovací panel, na horizontálne zoraďovanie patch káblov, 2 U, s ocelovými okami, VxH: 85x125 mm