


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.700

Rukoväte, elektromagnetická

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.700 - Rukoväte, elektromagnetická pre CMC III a IoT Interface

Handles may be integrated into various enclosure systems.

Features

Obj. č.	DK 7320.700
Prevedenie	Rukoväť Ergoform S
Výhody	Autonómna správa prístupov a uvoľnenie rukoväte pomocou číselného kódu a transpondérovej karty Správa oprávnení a otvorenie cez sieť na diaľku Zabudované webové rozhranie a pripojenie k centrálnym riadiacim systémom prostredníctvom riadiacej jednotky Zaznamenanie zakaždým pri otvorení dverí s časovou pečiatkou
Oblasti použitia	Centrálna správa prístupu cez sieť bez nutnosti kľúča alebo uzamykacieho systému Samostatne stojace sieťové skrine s citlivými IT systémami Dátové centrá so zvýšenými bezpečnostnými požiadavkami alebo kolokačné/hosting aplikácie
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Prívodný kábel (3 m) s konektorom RJ 12
Typ blokovania	Electromagnetic
Menovitý prúd max.	0,1 A
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)	16
Počet účastníkov PU Compact (max.)	2
Počet účastníkov PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 ks pri napájaní cez PoE
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...40 °C
Balenie	1 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	0,76 kg
Brutto hmotnosť	0,76 kg
Číslo colnej sadzby	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Popis výrobku	Rukoväť DK CMC III, elektromagnetická, rukoväť Ergoform S s funkciou Master-Key pre TE, kontrola prístupu cez procesorovú jednotku CMC III, so snímačom polohy na sledovanie rukoväte, RAL 7035