


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321 Doplnková jednotka

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - Doplnková jednotka DET-AC III Slave

In conjunction with the DET-AC III slave system, up to five bayed enclosures may be extinguished.



Features

Obj. č.	DK 7338.321
Výhody	<p>Inovatívny zhašiaci plyn Novec™ 1230: šetrný k životnému prostrediu, bez negatívnych vplyvov na IT komponenty, nevodivý 19" zásuvný modul len s 1 U</p> <p>Skúška VdS Schadenverhütung GmbH</p> <p>Rozhranie CAN-Bus k monitorovaciemu systému CMC III</p> <p>V spojení s DET-AC III Master hasí až päť rozvádzačov prepojených v rade</p> <p>Možnosť použitia v kombinácii s EFD III</p> <p>Bezpotenciálové reléové výstupy (predbežný/hlavný alarm / súhrnná porucha)</p>
Technické údaje	<p>Hasenie hasiacim prostriedkom prostredníctvom elektrickej spúšťačej jednotky integrovanej nad plynovou zhašiacou patrónou</p> <p>Integrovaná kontrola úbytku hasiaceho prostriedku (zobrazenie > 15 % úbytok)</p>
Materiál	Oceľový plech
Farba	Skriňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005
Hasiaci prostriedok	Typ: FK 5-1-12 Objem náplne: 1,8 l

Features

Nádrž	Materiál: Hliník Objem: 2 l
Rozhranie	4 x/3 x relay outputs for alarms and faults (terminals/RJ12 jacks) 1 x/1 x input for door contact switch (terminal/RJ12 jack) 2 x CAN connections for master-slave networking 2 x connection (external alarm/manual triggering device) 1 x voltage output for DET-AC slave III (24 V DC max. 500 mA) 1 x USB 2 x CAN bus interfaces to CMC III (max. 16 on PU/4 on PU Compact)
Neprerušiteľné napájanie prúdom	cca 4 h
Poznámka	Zariadenie je koncipované výhradne pre použitie v uzavretých, neprístupných skriňových systémoch s maximálnym objemom 2,8 m ³ .
Rozmery	Šírka: 482,6 mm Výška: 44 mm Hĺbka: 660 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	10 °C...40 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...65 °C
Rozsah teploty pre skladovanie batérií	-15 °C...40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)	96 %
Menovité prevádzkové napätie	24 V (DC)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	19 kg
Brutto hmotnosť	19,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	84248970
ETIM 9	EC002685

Features

ECLASS 8.0	40040104
Popis výrobku	DK DET-AC III Slave, doplnková jednotka pre DET-AC III Master, skladovanie hasiva pre každú skriňu v radovej zostave, detekcia a spustenie hasenia sa vykonáva cez DET-AC III Master

Approvals

Certificates	VDS
Explanations	Declaration of conformity