

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000 Data Rack

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - Data Rack

Data Rack for optimum accessibility from all sides during assembly and installation as well as extensive mobility when using twin castors.



Features

Obj. č.	DK 7396.000
Materiál	Profilový rám, podstavec: oceľový plech Nohy: zinkový tlakový odliatok
General colour	RAL 7035
Farba	Profilový rám, podstavec: RAL 7035 Kryt, nožičky: RAL 5018
Rozsah dodávky	Profilový rám odolný proti torznej deformácii s 482,6mm (19") dierovaním Stabilný podstavec s integrovanými nohami s možnosťou ukotvenia v podlahe bez krytov nôh Montážne príslušenstvo
Rozmery	Šírka: 550 mm Výška: 1.722 mm Hĺbka: 750 mm
Výškové moduly	36 U
Výškové moduly	36 U
Vzdialenosť k druhej upevňovacej rovine, raster 50 mm	150 - 350 mm

Features

Rozmerový raster medzi upeňovacími rovinami	50 mm
Zaťažiteľnosť 19" rovin	1 500 N
Poznámka	Druhú upeňovaciu rovinu objednajte samostatne
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	15,1 kg
Brutto hmotnosť	18,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Popis výrobku	DK dátový rack, profilový rám odolný voči skrúteniu na uchytenie alebo pripevnenie 482,6 mm (19") komponentov, 36 U, ŠxVxH: 550x1721,8x750 mm