

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7400.000 Data Rack

State: 26.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7400.000 - Data Rack

Data Rack for optimum accessibility from all sides during assembly and installation as well as extensive mobility when using twin castors.



## Features

Obj. č.	DK 7400.000
Materiál	Profilový rám, podstavec: ocelový plech Nohy: zinkový tlakový odliatok
General colour	RAL 7035
Farba	Profilový rám, podstavec: RAL 7035 Kryt, nožičky: RAL 5018
Rozsah dodávky	Profilový rám odolný proti torznej deformácii s 482,6mm (19") dierovaním Stabilný podstavec s integrovanými nohami s možnosťou ukotvenia v podlahe bez krytov nôh Montážne príslušenstvo
Rozmery	Šírka: 550 mm Výška: 1.900 mm Hĺbka: 750 mm
Výškové moduly	40 U
Vzdialenosť k druhej upevňovacej rovine, raster 50 mm	150 - 350 mm
Rozmerový raster medzi upevňovacími rovinami	50 mm

# Features

Zaťažiteľnosť 19" rovin	1 500 N
Poznámka	Druhú upevňovaciu rovinu objednajete samostatne
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	18,5 kg
Brutto hmotnosť	19,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Popis výrobku	Dátový rack DK, profilový rám odolný voči skrúteniu na uchytenie alebo pripevnenie komponentov 482,6 mm (19"), 40 U, ŠxVxH: 550x1899,5x750 mm