


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7495.000

Dvojité kolieska

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7495.000 - Dvojité kolieska

For mobile use, for mounting directly on the enclosure.



Features

Obj. č.	CP 7495.000
Farba	Čierna
Rozsah dodávky	4 dvojité kolieska, 2x s aretáciou, 2x bez aretácie. Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka k obj. č.	Pri montáži na podstavec VX je nutný podstavcový adaptér Pri montáži na podstavec TS je nutný podstavcový adaptér.
Vhodné pre	Typ skrine: VX Typ skrine: VX IT Typ skrine: VX SE Typ skrine: PC Typ skrine: TP pedestals Typ skrine: IW Typ skrine: Data Rack Typ skrine: Chiller
Clearande floor	125 mm
Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti	1 200 N
Rozmery	Závit: M12 x 20
Balenie	4 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	1,76 kg
Brutto hmotnosť	1,98 kg
Číslo colnej sadzby	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Popis výrobku	Dvojité otočné kolieska DK, M12, 2 so zaistením, 2 bez zaistenia