

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000 VerticalBox

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](https://www.rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Compact 482.6 mm (19") enclosure for small networks that may be used as a wall-mounted, under-desk or desktop enclosure.



Features

Obj. č.	DK 7501.000
Výhody	<p>Použitelné ako nástenné skrinky, skrinky pod stôl alebo stolné skrinky.</p> <p>Voľný prístup pre vnútorné vybavenie z troch strán</p> <p>Pasívna ventilácia ventilačnými štrbinami</p> <p>Zadný panel pripravený na uchytenie ventilátora</p> <p>Umiestnenie pántov dverí ľubovoľne voliteľné</p> <p>Úsporné, bočné, vertikálne upnutie 19" vybavenie</p>
Materiál	<p>Oceľový plech</p> <p>Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm</p>
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	<p>Skriňa s presklenými dverami</p> <p>Bočnice (1 x pevná, 1 x násuvná) s ventilačnými štrbinami</p> <p>Výrezy na zavedenie káblov strechou a podlahou</p> <p>Nasunutý zadný panel s výrezmi na zavedenie káblov a uchytenie ventilátora</p> <p>19" upevňovacia rovina, 5 U, vpredu a vzadu, s prestaviteľnou hĺbkou, vzdialenosť medzi rovinami 434 – 489 mm</p> <p>Bezpečnostný zámok 12321 na dverách, bočniciach a zadnom paneli</p> <p>4 plastové nožičky, samolepiace</p>

Features

Výškové moduly	5 U
Rozmery	Šírka: 300 mm Výška: 540 mm Hĺbka: 600 mm
Montážna výška pre komponenty	5 U
Základný materiál	Sheet steel
Zaťažiteľnosť	250 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416	250 N
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	16,188 kg
Brutto hmotnosť	17,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	DK VerticalBox, kompaktný 19" skriňa pre malé siete, s ventilačnými otvormi pre pasívne vetranie, 5 U, ŠxVxH: 300x540x600 mm

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------