

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.000 FlatBox

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.000 - FlatBox

Flat-packed enclosure. For optimum access and flexible use as a wall-mounted or floor-standing enclosure.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | DK 7507.000 |
| Prevedenie | s 19" profilovými lištami |
| Výhody | Rýchla montáž bez náradia Systémové príslušenstvo na otvorenej 19" konštrukcii |
| Materiál | Oceľový plech Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm |
| Povrch | Štruktúrovaná prášková farba |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skriňa v prevedení Flat-Pack 1 nástenný diel 2 základné nosníky 2 strešné/podlahové plechy, s výrezmi na zavedenie káblov s kefovými lištami 2 bočnice, s možnosťou uzamknutia 1 presklené dvere s možnosťou uzamknutia, bezpečnostný zámok 3524 E, umiestnenie pántov voliteľné Spojovacie prvky pre rýchlu montáž bez náradia Uzemňovacia sada pre systémové uzemnenie všetkých súčastí skrinky 19" profilové lišty |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| Výškové moduly | 6 U |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 358 mm Hĺbka: 400 mm |
| Montážna výška pre komponenty | 6 U |
| Zaťažiteľnosť | max. 300 N |
| Poznámka | Max. montážna hĺbka: Hĺbka - 58 mm až k zadnej stene Max. vzdialenosť medzi dvoma 19" rovinami: Hĺbka - 104 mm Uhol otvorenia dverí je max. 210° |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 16,739 kg |
| Brutto hmotnosť | 17,66 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 68 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Popis výrobku | DK FlatBox, nástenné/volne stojace skrine v balení FlatPack, s profilovými lištami 482,6 mm (19"), 6 U, ŠxVxH: 600x358x400 mm |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------------|
| Explanations | Manufacturer's declaration |
|--------------|----------------------------|