

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.220 FlatBox

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.220 - FlatBox

Flat-packed enclosure. For optimum access and flexible use as a wall-mounted or floor-standing enclosure.



Features

Obj. č.	DK 7507.220
Prevedenie	s 19" montážnym rámom
Výhody	Rýchla montáž bez náradia Systémové príslušenstvo na otvorenej 19" konštrukcii
Materiál	Oceľový plech Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa v prevedení Flat-Pack 1 nástenný diel 2 základné nosníky 2 strešné/podlahové plechy, s výrezmi na zavedenie káblov s kefovými lištami 2 bočnice, s možnosťou uzamknutia 1 presklené dvere s možnosťou uzamknutia, bezpečnostný zámok 3524 E, umiestnenie pántov voliteľné Spojovacie prvky pre rýchlu montáž bez náradia Uzemňovacia sada pre systémové uzemnenie všetkých súčastí skrinky 19" montážny rám

Features

Výškové moduly	21 U
Rozměry	Šířka: 700 mm Výška: 1.025 mm Hĺbka: 700 mm
Montážna výška pre komponenty	21 U
Zaťažiteľnosť	max. 750 N
Poznámka	Max. montážna hĺbka: Hĺbka - 58 mm až k zadnej stene Max. vzdialenosť medzi dvoma 19" rovinami: Hĺbka - 104 mm Uhol otvorenia dverí je max. 210°
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	49 kg
Brutto hmotnosť	51 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	201,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	DK FlatBox, nástenné/volne stojace skrine v balení FlatPack, s montážnym rámom 482,6 mm (19"), 21 U, ŠxVxH: 700x1025x700 mm

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------