

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7526.834 Modulové plechy

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7526.834 - Modulové plechy pre TE

The base area of the TE may be varied as required using the module plates.

Features

| | |
|---------------------|--|
| Obj. č. | TE 7526.834 |
| Prevedenie | s ventilačnými otvormi |
| Oblasti použitia | Pre správnu voľbu podlahových plechov zohľadnite nasledujúce aspekty: Šírka skrine mínus 150 mm Hĺbka skrine mínus 50 mm |
| Materiál | Oceľový plech, pozinkovaný |
| Rozsah dodávky | Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Rozmery | Šírka: 650 mm Hĺbka: 200 mm |
| Vhodné pre | Typ skrine: TE Šírka: 800 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,82 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,02 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Popis výrobku | TE Module plate, WxD: 650x200 mm, Vented, For W: 800 mm |