


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7641.000

Nástenné skrinky AE

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7641.000 - Nástenné skrinky AE s 19" profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Wall-mounted enclosure for small networks with fixed 482.6 mm (19") mounting level and gland plate with brush strip for cable entry at the bottom. Protection category IP 55.

Features

Obj. č.	DK 7641.000
Materiál	Skriňa: oceľový plech
Povrch	Skriňa: štruktúrovaná prášková farba Profilové lišty: pozinkované
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s pántami Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Prírubová doska s kefovou lištou na zavedenie káblov do dna skrine Profilové lišty, 482,6 mm (19"), s plynulo prestaviteľnou hĺbkou Profilová lišta tvaru C na upevnenie káblov na zadnom paneli Plechový uholník na voliteľnú montáž uzemňovacej lišty alebo zásuvkovej lišty v palcovom prevedení
Výškové moduly	8 U
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 380 mm Hĺbka: 350 mm
Inštalčná hĺbka	310 mm
Montážna výška pre komponenty	8 U
Pozícia dverného dorazu	right, may be swapped to the left
Počet uzáverov	1
Základný materiál	Sheet steel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	Up to IP 66 (depending on the selected gland pate)

Features

Prírubová doska	Vel'kost': 5 Počet: 1
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	17,23 kg
Brutto hmotnosť	18,137 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	DK Wall-mounted enclosures AE, WHD:600x380x350 mm, 8 U, AE 1339

Approvals

Approvals	TÜV VDE
-----------	------------