

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7643.000

## Nástěnné skřínky AE

State: 6.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7643.000 - Nástěnné skříňky AE s 19" profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou

Nástěnné skříňky pro malé datové sítě s pevnou montážní deskou 19" a přírubovou deskou s kartáčovou lištou pro zavedení kabelu ve dně. Krytí IP 55.

## Features

Obj. číslo	DK 7643.000
Popis výrobku	Nástěnné skříňe pro malé datové sítě s vysokým stupněm krytí.
Materiál	Skříň: ocelový plech
Povrch	Skříň: strukturovaná prášková barva Profilové lišty: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Přírubová deska s kartáčovou lištou pro zavedení kabelů do dna skříňe Profilové lišty, 482,6 mm (19"), s plynule přestavitelnou hloubkou Profilová lišta tvaru C pro upevnění kabelů na zadním panelu Plechový úhelník pro volitelnou montáž uzemňovací lišty nebo zásuvkové lišty v palcovém provedení
Výškové moduly	13 U
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 600 mm Hloubka: 350 mm
Instalační hloubka	310 mm
Montážní výška pro komponenty	13 U
Pozice dveřního dorazu	vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Počet uzávěrů	2
Základní materiál	Ocelový plech

# Features

---

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	Do IP 66 (podle zvolené přírubové desky)
Přírubová deska	Velikost: 5 Počet: 1
Balení	1 ks
Netto hmotnost	23,399 kg
Brutto hmotnost	25 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	Nástěnná skříňka AE, 19"

# Approvals

---

Approvals	TÜV VDE
-----------	------------