


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7643.350

Nástenná skrinka AX IT

State: 24.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7643.350 - Nástenná skrinka AX IT s 19" profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

IT wall-mounted enclosure with high protection category, for use in industrial environments. With depth-variable 482.6 mm (19") mounting angle and gland plate with brush strip for cable entry in the enclosure base. Protection category up to IP 66 (depending on the selected gland plate).



Features

| | |
|------------|--|
| Obj. č. | AX 7643.350 |
| Prevedenie | Nástenná skriňa IT s 19" profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou |
| Výhody | Kompletne predmontovaná IT skriňa na okamžité upevnenie 19" IT komponentov vďaka hĺbkovo nastaviteľným profilovým lištám Zváraná konštrukcia skrine s plne uzavretým korpusom zaisťuje maximálnu ochranu komponentov pre vnútorné vybavenie, až do IP 66 Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Maximálny využiteľný vnútorný objem pri extrémne kompaktnej konštrukcii Individuálne vnútorné vybavenie Maximálny výrez na dne skrine s optimalizovanými prírubovými doskami zväčšuje priestor na vedenie káblov až o 33 % Pohodlný prívod káblov zospodu cez prírubovú dosku s integrovanou kefovou lištou |
| Materiál | Oceľový plech |
| Povrch | Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba vnútorné vybavenie: pozinkované |

Features

| | |
|--|---|
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Predmontovaná IT skriňa s dverami, uzavretá robustná konštrukcia Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Prírubová doska s kefovou lištou 19" montážny uholník vpredu, namontovaný na 4 lištách v rastri 25 mm, s prestaviteľnou hĺbkou Montážne uholníky Profilové lišty tvaru C namontované na zadnom paneli |
| Výškové moduly | 12 U |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 600 mm Hĺbka: 350 mm |
| Inštaláčna hĺbka | 278 mm |
| Montážna výška pre komponenty | 12 U |
| Pozícia dverného dorazu | right, may be swapped to the left |
| Počet uzáverov | 2 |
| Možnosti montáže | Predmontovaný montážny uholník vrátane lišty s profilom C na uchytenie káblov Montážny uholník na uchytenie centrálnej uzemňovacej lišty Montážny uholník na montáž 19" zásuvkovej lišty |
| Poznámka | Variant s homologáciou UL dostupný na vyžiadanie |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Uzáver | Vykonanie uzáveru: Uzáver s vložkou Doppelbart 3 mm Počet uzáverov: 2 |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 10 (up to IP 66 on request) Up to IP 66 (depending on the selected gland pate) |
| Prírubová doska | Veľkosť: 7 Počet: 1 |
| Počet uzáverov | 2 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 23,3 kg |
| Brutto hmotnosť | 23,42 kg |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 89,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Popis výrobku | Nástenná skriňa AX IT s 19" profilovými lištami, variabilná hĺbka, 12 U, Š x V x H: 600 x 600 x 350 mm, s kefovou lištou |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |
|--------------|---|