


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7645.000

## Nástenné skrinky AE

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7645.000 - Nástenné skrinky AE s 19" profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Wall-mounted enclosure for small networks with fixed 482.6 mm (19") mounting level and gland plate with brush strip for cable entry at the bottom. Protection category IP 55.

## Features

Obj. č.	DK 7645.000
Materiál	Skriňa: oceľový plech
Povrch	Skriňa: štruktúrovaná prášková farba Profilové lišty: pozinkované
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s pántami Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Prírubová doska s kefovou lištou na zavedenie káblov do dna skrine Profilové lišty, 482,6 mm (19"), s plynulo prestaviteľnou hĺbkou Profilová lišta tvaru C na upevnenie káblov na zadnom paneli Plechový uholník na voliteľnú montáž uzemňovacej lišty alebo zásuvkovej lišty v palcovom prevedení
Výškové moduly	16 U
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 760 mm Hĺbka: 350 mm
Inštalčná hĺbka	310 mm
Montážna výška pre komponenty	16 U
Pozícia dverného dorazu	right, may be swapped to the left
Počet uzáverov	2
Základný materiál	Sheet steel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	Up to IP 66 (depending on the selected gland pate)

## Features

---

Prírubová doska	Vel'kost': 5 Počet: 1
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	29,7 kg
Brutto hmotnosť	30,1 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	DK Wall-mounted enclosures AE, WHD:600x760x350 mm, 16 U, AE 1376

## Approvals

---

Approvals	TÜV VDE
-----------	------------