


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7645.350

## Nástenná skrinka AX IT

State: 24.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7645.350 - Nástenná skrinka AX IT s 19" profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

IT wall-mounted enclosure with high protection category, for use in industrial environments. With depth-variable 482.6 mm (19") mounting angle and gland plate with brush strip for cable entry in the enclosure base. Protection category up to IP 66 (depending on the selected gland plate).



## Features

Obj. č.	AX 7645.350
Prevedenie	Nástenná skriňa IT s 19" profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou
Výhody	Kompletne predmontovaná IT skriňa na okamžité upevnenie 19" IT komponentov vďaka hĺbkovo nastaviteľným profilovým lištám Zváraná konštrukcia skrine s plne uzavretým korpusom zaisťuje maximálnu ochranu komponentov pre vnútorné vybavenie, až do IP 66 Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Maximálny využiteľný vnútorný objem pri extrémne kompaktnej konštrukcii Individuálne vnútorné vybavenie Maximálny výrez na dne skrine s optimalizovanými prírubovými doskami zväčšuje priestor na vedenie káblov až o 33 % Pohodlný prívod káblov zospodu cez prírubovú dosku s integrovanou kefovou lištou
Materiál	Oceľový plech

# Features

Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba vnútorné vybavenie: pozinkované
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Predmontovaná IT skriňa s dverami, uzavretá robustná konštrukcia Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm Prírubová doska s kefovou lištou 19" montážny uholník vpredu, namontovaný na 4 lištách v rastri 25 mm, s prestaviteľnou hĺbkou Montážne uholníky Profilové lišty tvaru C namontované na zadnom paneli
Výškové moduly	15 U
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 760 mm Hĺbka: 350 mm
Inštalčná hĺbka	278 mm
Montážna výška pre komponenty	15 U
Pozícia dverného dorazu	right, may be swapped to the left
Počet uzáverov	2
Možnosti montáže	Predmontovaný montážny uholník vrátane lišty s profilom C na uchytenie káblov Montážny uholník na uchytenie centrálnej uzemňovacej lišty Montážny uholník na montáž 19" zásuvkovej lišty
Poznámka	Variant s homologáciou UL dostupný na vyžiadanie
Základný materiál	Sheet steel
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Uzáver s vložkou Doppelbart 3 mm Počet uzáverov: 2
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 10 (up to IP 66 on request) Up to IP 66 (depending on the selected gland pate)
Prírubová doska	Veľkosť: 7 Počet: 1
Počet uzáverov	2

# Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	29 kg
Brutto hmotnosť	29,64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	112,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	Nástenná skriňa AX IT s 19" profilovými lištami, variabilná hĺbka, 15 U, Š x V x H: 600 x 760 x 350 mm, s kefovou lištou

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---