


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 19" profilové lišty

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19" profilové lišty pre skrine DK PS, CS New Basic

For mounting 482.6 mm (19") components in Networking and Server Racks DK PS and in Outdoor enclosures CS New Basic

Features

Obj. č.	DK 7688.000
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho príslušenstva
Výškové moduly	24 U
Montážne rozmery	Installation depth for components: 482,6 mm Montážna šírka pre komponenty: 19"
Vhodné pre	Typ skrine: CS basic enclosures DK PS Výška: = 1.200 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	2,494 kg
Brutto hmotnosť	2,693 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK 19" profilové lišty, 24 U, pre V: 1200 mm