

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7706.135

## Nástěnné skřínky EL, trojdílné

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7706.135 - Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážními lištami a profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře, montážními lištami, profilovou lištou C, držákem pro upevnění na stěnu. Krytí IP 55

## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. číslo     | DK 7706.135   |
| Provedení      | Nástěnná skříň IT<br>s montážními lištami a profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou  |
| Popis výrobku  | Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.   |
| Materiál       | Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm<br>Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm  |
| Povrch         | Strukturovaná prášková barva  |
| General colour | RAL 7035  |
| Barva          | Nástěnný a otočný díl: RAL 7035<br>Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)   |
| Rozsah dodávky | Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, dvě kolmé montážní lišty a C profilová lišta, horizontální, pro uchycení kabelů<br>Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, s plynulým nastavením hloubky<br>4 držáky pro upevnění na stěnu 10 mm<br>Designové prosklené dveře<br>1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5<br>Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky<br>Bezpečnostní zámek 3524 E |
| Výškové moduly | 6 U   |

# Features

|   |   |
|---|---|
| Rozměry                                   | Šířka: 600 mm<br>Výška: 345 mm<br>Hloubka: 473 mm |
| Instalační hloubka                        | 420 mm  |
| Světlé rozměry                            | Světlá šířka: 502 mm<br>Světlá výška: 282 mm      |
| Hloubka otočného dílu                     | 316 mm  |
| Hloubka nástěnného dílu                   | 135 mm  |
| Kód IK                                    | IK08  |
| Zatížitelnost otočného dílu<br>(statická) | 300 N   |
| Základní materiál                         | Ocelový plech                                     |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60<br>529    | IP 55   |
| Balení                                    | 1 ks  |
| Netto hmotnost                            | 25,4 kg   |
| Brutto hmotnost                           | 26,4 kg   |
| Číslo celní sazby                         | 94032080  |
| ETIM 9                                    | EC000261  |
| ECLASS 8.0                                | 27142408  |
| Popis výrobku                             | Nástěnná skříň DK-EL 6U                           |

# Approvals

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|