


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.135

Nástenné skrinky EL, trojdielne

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.135 - Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, punched rails, C rails, wall mounting bracket. Protection category IP 55.

Features

| | |
|------------------|--|
| Obj. č. | DK 7709.135 |
| Prevedenie | Nástenná skriňa IT s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou |
| Materiál | Nástenný a otočný diel: ocelový plech, 1,5 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm |
| Povrch | Štruktúrovaná prášková farba |
| General colour | RAL 7035 |
| Farba | Nástenný a otočný diel: RAL 7035 Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá) |
| Rozsah dodávky | Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, dve kolmé montážne lišty a C profilová lišta, horizontálna, pre uchytenie káblov Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, s plynulým nastavením hĺbky 4 držiaky na upevnenie na stenu 10 mm Dizajnové presklené dvere 1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5 Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky Bezpečnostný zámok 3524 E |
| Výškové moduly | 9 U |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 478 mm Hĺbka: 473 mm |
| Inštalačná hĺbka | 420 mm |

Features

| | |
|---|---|
| Svetlé rozmery | Svetlá šírka: 502 mm Svetlá výška: 415 mm |
| Hĺbka otočného dielu | 316 mm |
| Hĺbka nástenného dielu | 135 mm |
| Kód IK | IK08 |
| Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická) | 450 N |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 29,45 kg |
| Brutto hmotnosť | 31 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Popis výrobku | DK nástenná skriňa, 3 diely, ŠxVxH 600x478x473 mm, 9 U, IP 55, nástenný diel;, dve montážne lišty, vertikálne |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|