

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7715.135

## Nástenné skrinky EL, trojdielne

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7715.135 - Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, punched rails, C rails, wall mounting bracket. Protection category IP 55.

## Features

|                  |  |
|------------------|--|
| Obj. č.          | DK 7715.135  |
| Prevedenie       | Nástenná skriňa IT<br>s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou  |
| Materiál         | Nástenný a otočný diel: ocelový plech, 1,5 mm<br>Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm  |
| Povrch           | Štruktúrovaná prášková farba   |
| General colour   | RAL 7035   |
| Farba            | Nástenný a otočný diel: RAL 7035<br>Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)   |
| Rozsah dodávky   | Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, dve kolmé montážne lišty a C profilová lišta, horizontálna, pre uchytenie káblov<br>Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, s plynulým nastavením hĺbky<br>4 držiaky na upevnenie na stenu 10 mm<br>Dizajnové presklené dvere<br>1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5<br>Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky<br>Bezpečnostný zámok 3524 E |
| Výškové moduly   | 15 U   |
| Rozmery          | Šírka: 600 mm<br>Výška: 746 mm<br>Hĺbka: 473 mm  |
| Inštalačná hĺbka | 420 mm   |

# Features

|   |  |
|---|--|
| Svetlé rozmery                          | Svetlá šírka: 502 mm<br>Svetlá výška: 683 mm   |
| Hĺbka otočného dielu                    | 316 mm   |
| Hĺbka nástenného dielu                  | 135 mm   |
| Kód IK                                  | IK08   |
| Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická) | 750 N  |
| Základný materiál                       | Sheet steel  |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529  | IP 55  |
| Balenie                                 | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                          | 38,95 kg   |
| Brutto hmotnosť                         | 41 kg  |
| Číslo colnej sadzby                     | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0                              | 27142408   |
| Popis výrobku                           | DK nástenná skriňa, 3 diely, ŠxVxH 600x746x473 mm, 15 U, IP 55, nástenný diel., dve montážne lišty, vertikálne |

# Approvals

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|