

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.535

Nástenné skrinky EL, trojdielne

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7715.535 - Nástenné skrinky EL, trojdielne predmontované s profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top, with brush strip at the bottom, mounting rails, C rails, outlet filter, earth rail, wall-mounting bracket

Features

Obj. č.	DK 7715.535
Prevedenie	Nástenná skriňa IT predmontované s profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou
Materiál	Nástenný a otočný diel: ocelový plech, 1,5 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Nástenný a otočný diel: RAL 7035 Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky	Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou hore a kefovou lištou dole, dve montážne lišty, kolmé a lišta s profilom C, horizontálne, na uchytenie káblov Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme, dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, s plynulým nastavením hĺbky a postrannými výfukovými filtrami vľavo a vpravo Uzemňovacia lišta s hviezdicovým uzemnením Dizajnové presklené dvere 1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5 Držiak na upevnenie na stenu 10 mm, zosilnený Komfortná rukoväť Mini pre uzatváracie vložky Bezpečnostný zámok 3524 E
Výškové moduly	15 U
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 746 mm Hĺbka: 673 mm

Features

Inštaláčn hbka	620 mm
Svetl rozmery	Svetl šrka: 502 mm Svetl vška: 683 mm
Hbka otočnho dielu	516 mm
Hbka nstennho dielu	135 mm
Kd IK	IK08
Zaažitel'nosť otočnho dielu (statick)	750 N
Zkladn mteril	Sheet steel
Stupeň krytia IP podl normy EN 60 529	IP 54 in conjunction with solid gland plate top and bottom
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	45,6 kg
Brutto hmotnosť	48,1 kg
slo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Popis vrobku	DK nstenn skria, 3 diely, ŠxVxH 600x746x673 mm, 15 U, predmontovan, IP 54 s plnou prrubovou doskou v hornej a dolnej asti

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------