

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7721.135

## Nástenné skrinky EL, trojdielne

State: 18.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7721.135 - Nástenné skrinky EL, trojdielne s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou

Wall-mounted enclosure 3-part, pre-configured with: Solid gland plate, top and bottom, punched rails, C rails, wall mounting bracket. Protection category IP 55.

## Features

Obj. č.	DK 7721.135
Prevedenie	Nástenná skriňa IT s montážnymi lištami a profilovými lištami, s prestaviteľnou hĺbkou
Materiál	Nástenný a otočný diel: ocelový plech, 1,5 mm Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Nástenný a otočný diel: RAL 7035 Presklené dvere: RAL 7035/7015 (bridlicovo šedá)
Rozsah dodávky	Nástenný diel s prírubovou doskou uzavretou, hore a dole, dve kolmé montážne lišty a C profilová lišta, horizontálna, pre uchytenie káblov Otočný diel s rastrom dierovania 25 mm v čelnom a zadnom ráme a dvoma 19" profilovými lištami, vpredu, s plynulým nastavením hĺbky 4 držiaky na upevnenie na stenu 10 mm Dizajnové presklené dvere 1 kľúč pre rozvádzačovú skriňu Doppelbart č. 5 Bezpečnostný zámok 3524 E Komfortná rukoväť pre zámkové vložky a 2-bodové zamykanie
Výškové moduly	21 U
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.012 mm Hĺbka: 473 mm
Inštalácia hĺbka	420 mm

# Features

Svetlé rozmery	Svetlá šírka: 502 mm Svetlá výška: 949 mm
Hĺbka otočného dielu	316 mm
Hĺbka nástenného dielu	135 mm
Kód IK	IK08
Zaťažiteľnosť otočného dielu (statická)	750 N
Základný materiál	Sheet steel
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	46,55 kg
Brutto hmotnosť	49 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Popis výrobku	DK nástenná skriňa, 3 diely, ŠxVxH 600x1012x473 mm, 21 U, IP 55, nástenný diel;, dve montážne lišty, vertikálne

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------