

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7824.282

# Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené

State: 5.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.282 - Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené pro TS 8

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

## Features

Obj. číslo	DK 7824.282
Popis výrobku	S prosklenou plochou, 4bodovým tyčovým uzávěrem a komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E. Dělené provedení umožňuje prostorově optimalizovanou instalaci skříní a zároveň nejlepší přístup díky menší vzdálenosti mezi jednotlivými řadami skříní. Max. úhel otevření dveří díky již integrovaným závěsům 180°.
Materiál	Rám: ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Výšku 2200 nelze kombinovat s otočným rámem 45 U.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 Šířka: 800 mm Výška: 2.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	37,6 kg
Brutto hmotnost	37,6 kg
Číslo celní sazby	94039910
ECLASS 8.0	27182204