


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.360

Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, s ventilačními otvory

State: 4.3.2026 (Source: [Rittal](#) sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, s ventilačními otvory pro DK-TS

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

Features

Obj. číslo	DK 7824.360
Popis výrobku	Se 130° závěsy a tyčovým uzávěrem včetně komfortní rukojeti pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní. Plošná perforace dveří u varianty s ventilačními otvory navíc podporuje klimatizaci vestavěných komponent. Perforovaná plocha s volným prostorem pro přívod vzduchu > 78 %.
Materiál	Ocelový plech
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 20
Vhodné pro	Typ skříně: DK-TS Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	22,6 kg
Brutto hmotnost	23,2 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	DK-TS Dveře vertik.dělené