

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.220

Profilové lišty, 482,6 mm (19")

State: 22.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.220 - Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS, CS

Toptec

Profilové lišty v zalomeném provedení. Alternativně jsou k dostání profilové lišty s úhlem tvaru L.

Features

Obj. č.	DK 7827.220
Provedení	Zalomené
Výhody	Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny
Technické údaje	Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA) Boční kulaté a čtvercové děrování Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly	47 U
Poznámka	S profilovými lištami lze realizovat rovněž upevňovací rozměry 21", 23" a 24". Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami. Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 CS Toptec Výška: 2.200 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	6.322
Brutto hmotnost	6.655
Číslo celní sazby	73269098

Features

EAN	4028177234970
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261