



# DK 7856.080 - Zásuvkové moduly PSM

The various modules may be inserted into the support rail in any combination.

## Features

|   |  |
|---|--|
| Obj. č.                                 | DK 7856.080  |
| Prevedenie                              | nemožno spínať   |
| Materiál                                | Profil: hliník, eloxovaný<br>Vložky zásuviek: plast (PA6 GF 30 V1) |
| Dĺžka                                   | 250 mm   |
| Spôsob (elektrického) pripojenia        | WAGO WINSTA MIDI   |
| Fáza pre každé napájanie                | 1~   |
| Tepelná poistka proti prepätiu          | -  |
| Menovité prevádzkové napätie            | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz   |
| Menovitý prúd (max.)                    | 16 A   |
| Potrebné množstvo slotov modulu (počet) | 1  |
| Rozmery                                 | Dĺžka: 250 mm  |
| Rozsah prevádzkových teplôt             | 5 °C...45 °C   |
| Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)        | 5...95 %   |
| Zásuvky                                 | 6 x IEC 320 socket C13   |
| Balenie                                 | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                          | 0,3 kg   |
| Brutto hmotnosť                         | 0,332 kg   |
| Číslo colnej sadzby                     | 85369001   |
| ETIM 9                                  | EC000330   |
| ECLASS 8.0                              | 27142604   |

# Features

---

Popis výrobku

DK PSM zásuvkový modul, pre modulárny rozvod PSM. Zaberá 1 slot v napájacej lište. IEC 60 320: 6x C13, 230 V, 16 A

# Approvals

---

Approvals

IEC CB  
UR + C-UR (recognized)  
VDE

Explanations

Declaration of conformity