


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.191

Zásuvkové moduly PSM

State: 10.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.191 - Zásuvkové moduly PSM

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Features

Obj. č.	DK 7856.191
Provedení	nelze spínat
Materiál	Profil: Hliník, eloxovaný Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Jmenovité provozní napětí	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Potřebné množství slotů modulu (počet)	1
Rozměry	Šířka: 52 mm Výška: 250 mm Hloubka: 45 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Zásuvky	4 x CH (typ J, SEV 1011)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.29
Brutto hmotnost	0.34
Číslo celní sazby	85369001
EAN	4028177692381
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604