

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.220

Zásuvkové moduly PSM

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.220 - Zásuvkové moduly PSM

The various modules may be inserted into the support rail in any combination.

Features

Obj. č.	DK 7856.220
Prevedenie	nemožno spínať
Materiál	Profil: hliník, eloxovaný Vložky zásuviek: plast (PA6 GF 30 V1)
Dĺžka	250 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia	WAGO WINSTA MIDI
Fáza pre každé napájanie	1~
Tepelná poistka proti prepätiu	per socket
Menovité prevádzkové napätie	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd (max.)	16 A
Potrebné množstvo slotov modulu (počet)	1
Rozmery	Dĺžka: 250 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Zásuvky	4 x IEC 320 socket C13
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,35 kg
Brutto hmotnosť	0,36 kg
Číslo colnej sadzby	85369001
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Features

Popis výrobku

DK PSM zásuvkový modul, pre modulárny rozvod PSM. Zaberá 1 slot v napájacej lište. s nadprúdovou ochranou, IEC 60 320: 4x C13

Approvals

Approvals

IEC CB
VDE

Explanations

Declaration of conformity