


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.230

Zásuvkové moduly PSM

State: 16.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.230 - Zásuvkové moduly PSM

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Features

| | |
|--|---|
| Obj. číslo | DK 7856.230 |
| Provedení | nelze spínat |
| Popis výrobku | Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. Do nosné lišty je možné upevnit kombinaci různých modulů, Schuko, IEC320 apod. Realizovat to snadno může i osoba bez elektrotechnické kvalifikace díky systému Plug & Play s ochranou před nebezpečným dotykem. |
| Materiál | Profil: Hliník, eloxovaný Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1) |
| Délka | 250 mm |
| Způsob (elektrického) připojení | WAGO WINSTA MIDI |
| Fáze pro každé napájení | 1~ |
| Tepelná pojistka proti přepět | – |
| Jmenovité provozní napětí | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud (max.) | 16 A |
| Potřebné množství slotů modulu (počet) | 1 |
| Rozměry | Délka: 250 mm |
| Rozsah provozních teplot | 5 °C...45 °C |
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 5...95 % |
| Zásuvky | 4 x přístrojová zdířka C19 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,3 kg |

Features

| | |
|-------------------|-------------------|
| Brutto hmotnost | 0,341 kg |
| Číslo celní sazby | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Popis výrobku | PSM modul C19 4-F |

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE |
|-----------|---|

| | |
|--------------|--------------------|
| Explanations | Prohlášení o shodě |
|--------------|--------------------|