


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Otočný rám, velký, s krytom

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Otočný rám, veľký, s krytom pre TS, VX SE so šírkou skrine 800 mm

For 800 mm wide enclosures, 22 - 45 U, with trim panel, for mounting 482.6 mm (19") equipment.

Features

Obj. č.	SR 7858.100
Prevedenie	Vysokozáťažové prevedenie, 19" rovina, bočné
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Rám: pozinkovaný Kryt: s nástrekom
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane systému tyčového uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart Materiál na upevnenie Vrátane montážnej sady, pre výšku skrine 2000 mm
Uhol otvorenia	130°
Montážny pokyn	Podľa montážnej situácie je potrebné použiť montážne systémové chassis TS 23 x 73 mm alebo montážne systémové chassis TS 17 x 73 mm
Poznámka	Ďalšie možnosti rozšírenia vid'. „Technické detaily“ S ohľadom na kolíziu s uzáverom musí byť pri skriniach s dvojkřídlovými dverami TS, SE s výškou 1800 mm alebo 2200 mm namontovaný druhý najmenší otočný rám
Zaťažiteľnosť (statická)	350 kg
Vhodné pre	Typ skrine: TS VX SE Šírka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Výškové moduly	40 U
Vhodné pre typ skrine	TS VX SE

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	24,757 kg
Brutto hmotnosť	26,06 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK otočný rám, pre ŠxV: 800x2000 mm, 40 U, ťažké prevedenie, 19" rovina na boku, 130° pánty, pre TS, SE