


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080

PMS Zero-U

State: 15.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PMS Zero-U

Modulární PDU pro prostorově úspornou integraci v pozici Zero-U mezi bočnicí a 19" montážní rovinou u IT rozváděčů o šířce 800 mm.



Features

Obj. číslo	DK 7859.080
Popis výrobku	Modulární PDU pro prostorově úspornou integraci v Zero-U pozici mezi bočnicí a 19" montážní rovinou u IT rozváděčů o šířce 800 mm.
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Délka	1 695 mm
Způsob (elektrického) připojení	Wago zásuvka X-COM
Počet	2
Fáze pro každé napájení	3~
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Počet slotů modulu (max.)	6
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Montážní pokyn	Různé přívodní kabely, i pro jednofázové připojení
Rozměry	Délka: 1.695 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Výška: ≥ 2.000 mm

Features

Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,5 kg
Brutto hmotnost	2,8 kg
Číslo celní sazby	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Popis výrobku	PSM Zero-U, 2 přívody, 3f/16 A, délka 1695 mm, X-COM

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------