


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.120

Zásuvkové moduly PSM

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.120 - Zásuvkové moduly PSM

The various modules may be inserted into the support rail in any combination.

Features

Obj. č.	DK 7859.120
Prevedenie	nemožno spínať s indikáciou výkonu prostredníctvom LED diód
Materiál	Profil: hliník, eloxovaný Vložky zásuviek: plast (PA6 GF 30 V1)
Dĺžka	250 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia	WAGO WINSTA MIDI
Fáza pre každé napájanie	1~
Tepelná poistka proti prepätiu	-
Menovité prevádzkové napätie	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd (max.)	16 A
Potrebné množstvo slotov modulu (počet)	1
Rozmery	Dĺžka: 250 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Zásuvky	6 x IEC 320 socket C13
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,34 kg
Brutto hmotnosť	0,388 kg
Číslo colnej sadzby	85369001
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Features

Popis výrobku

DK PSM zásuvkový modul, s LED displejom napájania, pre modulárny rozvod PSM napájania, zaberá 1 slot v napájacej lište, IEC 60 320: 6x C13

Approvals

Approvals

IEC CB
VDE

Explanations

Declaration of conformity