


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.222

Zásuvkové moduly PSM

State: 20.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.222 - Zásuvkové moduly PSM

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.



Features

Obj. č.	DK 7859.222
Provedení	zapínatelné s měřením proudu u každého výstupu
Materiál	Profil: Hliník, eloxovaný Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Délka	250 mm
Tepelná pojistka proti přepět	pro každý zásuvkový modul
Jmenovité provozní napětí	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Potřebné množství slotů modulu (počet)	2
Rozměry	Délka: 250 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Zásuvky	8 x přístrojová zdířka C13
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.039
Brutto hmotnost	1.08
Číslo celní sazby	85369001

Features

EAN	4028177617223
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------