

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.040

# Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 26.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.040 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

IT network rack, pre-configured with glazed door, 19" mounting angles, side panels and base/plinth.



## Features

---

Obj. č.	TX 7888.040
Prevedenie	1st generation s presklenými dverami s bočnicami

---

# Features

---

Výhody	<p>Vedenie káblov prispôsobené umiestneniu</p> <p>Bezpečné vedenie káblov s dodržaním kritického polomeru ohybu kábla</p> <p>Vedenie káblov pomocou „vodopádového“ konceptu: ľahké a bezpečné vedenie káblov cez strechu</p> <p>Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočníc a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine</p> <p>Strešný plech, jednodielny, plný, priskrutkovaný, vrátane skrytého výrezu v zadnej tretine na umiestnenie ventilátorovej jednotky pre aktívnu ventiláciu</p> <p>Na podporu pasívneho vetrania je možné strešný plech voliteľne nadvihnúť pomocou dištančných dielov</p> <p>Strecha, vrátane skrytého výrezu na umiestnenie ventilátorovej jednotky pre aktívnu ventiláciu</p> <p>Príslušenstvo kompatibilné s TS a VX</p> <p>Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie</p>
Materiál	<p>Skriňa: oceľový plech</p> <p>Dvere: oceľový plech, 1,2 mm</p> <p>Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm</p> <p>19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm</p> <p>Skriňa: oceľový plech</p> <p>Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm</p> <p>Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm</p>
Povrch	<p>Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním</p> <p>Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba</p>
General colour	RAL 7035
Farba	<p>RAL 7035</p> <p>Rám skrine, strecha a dvere vrátane madiel: RAL 7035</p> <p>Vnútorné vybavenie: RAL 9005</p>

---

# Features

Rozsah dodávky	<p>Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu</p> <p>Kostra skrine s dverami a strešným plechom</p> <p>Predné presklenené dvere z ocelového plechu, pánty 130°</p> <p>Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°</p> <p>Uzáver vpredu a vzadu: dizajnová rukoväť s bezpečnostným zámkom 3524 E</p> <p>Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E</p> <p>Strešný plech, jednodielny, plný, priskrutkovaný so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku</p> <p>Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku</p> <p>Typovo odskúšané uzemnenie rámu, namontované podľa normy EN 60 950</p> <p>Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné</p> <p>Systém podstavca VX, 100 mm, namontovaný</p> <p>4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)</p> <p>Kryty podstavca, s ventilačnými otvormi (priložené)</p> <p>4 dištančné čapy, 20 mm, pre nadvihnutie strešného plechu (priložené)</p> <p>Súprava kief na zavedenie káblov v strope (priložené)</p> <p>10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)</p> <p>24x 19" spona, 1 U, kontaktná (priložená)</p> <p>50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)</p> <p>4 lišty pre vedenie káblov na upevnenie káblov na hĺbku skrine pomocou káblových príchytiek (priložené)</p> <p>Paleta IPPC</p> <p>19" profilové lišty</p>
Rozmery	<p>Šírka: 800 mm</p> <p>Výška: 1.200 mm</p> <p>Hĺbka: 800 mm</p>
Výškové moduly	24 U
Výškové moduly	24 U
Výška podstavca	100 mm
Výška vrátane podstavca	1 300 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	445 mm

# Features

Prevedenie	Pre-configured with side panels
Prevedenie strechy	Strešný plech, jednodielny, priskrutkovaný, so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí	Predné presklené dvere z ocelového plechu, pánty 130°
Prevedenie 19" rovina (roviny)	19" rovina, predná a zadná
Poloha profilovej lišty	Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné
Zaťažiteľnosť	5000 N
Poznámka	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	102 kg
Brutto hmotnosť	107,5 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX CableNet network rack pre-configured, with glazed door at the front incl. designer handle, sheet steel door at the rear, side panels and base/plinth, as well as essential components of cable routing, WHD: 800x1200+100x800 mm, 24 U

# Approvals

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)