

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.050

# Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.050 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

IT skriňa pre dátové siete, predmontovaná s presklenými dverami, s 19" profilovými lištami, bočnicami a podstavcom.



## Features

---

Obj. č.	TX 7888.050
Prevedenie	1st generation s presklenými dverami s bočnicami

---

# Features

Výhody	<p>Strešný plech, viacdielny, plný, pozostávajúci zo zváraného stredného dielu a vzpier pre vedenie káblov integrovaných bez použitia náradia na vonkajších stranách</p> <p>S obojstrannými otvormi na zavedenie káblov po celej hĺbke skrine</p> <p>Stredný diel strešného plechu a vzpery pre vedenie káblov so zaoblenými hranami pre systémovo kompatibilné pretiahnutie káblov s ohľadom na minimálny polomer ohybu</p> <p>Strecha, vrátane skrytého výrezu na umiestnenie ventilátorovej jednotky pre aktívnu ventiláciu</p> <p>Pre pohodlné zavedenie káblov je možné vodiace vzpery káblov ľahko vybrať bez použitia náradia a potom ich opäť zaklapnúť.</p> <p>Integrovaný polomer ohybu zabraňuje vedeniu kábla cez ostré hrany</p> <p>Vedenie káblov prispôbené umiestneniu</p> <p>Bezpečné vedenie káblov s dodržaním kritického polomeru ohybu kábla</p> <p>Vedenie káblov pomocou „vodopádového“ konceptu: ľahké a bezpečné vedenie káblov cez strechu</p> <p>Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočníc a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine</p> <p>Príslušenstvo kompatibilné s TS a VX</p> <p>Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie</p>
Materiál	<p>Skriňa: ocelový plech</p> <p>Dvere: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm</p> <p>Skriňa: ocelový plech</p> <p>Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p>
Povrch	<p>Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním</p> <p>Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba</p>
General colour	RAL 7035
Farba	<p>RAL 7035</p> <p>Rám skrine, strecha a dvere vrátane madiel: RAL 7035</p> <p>Vnútorné vybavenie: RAL 9005</p>

# Features

Rozsah dodávky	<p>Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu</p> <p>Kostra skrine s dverami a strešným plechom</p> <p>Predné presklenené dvere z ocelového plechu, pánty 130°</p> <p>Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°</p> <p>Uzáver vpredu a vzadu: dizajnová rukoväť s bezpečnostným zámkom 3524 E</p> <p>Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E</p> <p>Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku</p> <p>Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné</p> <p>Typovo odskúšané uzemnenie rámu, namontované podľa normy EN 60 950</p> <p>Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi</p> <p>4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)</p> <p>Kryty podstavca, s ventilačnými otvormi (priložené)</p> <p>Súprava kief na zavedenie káblov v strope (priložené)</p> <p>10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)</p> <p>24x 19" spona, 1 U, kontaktná (priložená)</p> <p>50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)</p> <p>4 lišty pre vedenie káblov na upevnenie káblov na hĺbku skrine pomocou káblových príchytiiek (priložené)</p> <p>Paleta IPPC</p> <p>19" profilové lišty</p>
Rozmery	<p>Šírka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p> <p>Hĺbka: 800 mm</p>
Výškové moduly	42 U
Výška podstavca	100 mm
Výška vrátane podstavca	2 100 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	445 mm
upevnenie do 19" roviny	Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné
Prevedenie	Pre-configured with side panels
Prevedenie strechy	Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku

# Features

Konštrukcia zadných dverí	Dvere z oceleového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí	Predné presklené dvere z oceleového plechu, pánty 130°
Prevedenie 19" rovina (roviny)	19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť	5000 N
Poznámka	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	140 kg
Brutto hmotnosť	148 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Dátová skriňa TX CableNet predmontovaná, s presklenými dverami vpredu vrátane dizajnovej rukoväte, dvierkami z oceleového plechu vzadu, bočnicami a podstavcom, ako aj základnými prvkami pre vedenie káblov, ŠxVxH: 800x2000+100x800 mm, 42 U

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------