

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.102 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s dverami s ventilačnými otvormi

Taking cable management to a new level: The TX CableNet unites many years of expertise in an IT rack which meets every requirement in terms of functionality and quality, prepared for individual interior installation.



Features

Obj. č.	TX 7888.102
Prevedenie	1st generation s ventilačnými otvormi bez bočníc
Výhody	Nový koncept strešného plechu: kompletne využitie hĺbky kabeláže a možná integrácia modulu ventilátora Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočníc a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine Inštalácia aktívnych a pasívnych sieťových komponentov je možná vďaka dverám s vetracími otvormi Pánty dverí s možnosťou zámeny Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
Materiál	Strecha: oceľový plech 1,5 mm Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm Dvere: oceľový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm

Features

Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s ventilačnými otvormi vpredu a zadnými dverami vzadu Kostra skrine s dverami a strešným plechom Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné Predné dvere z ocelového plechu, s ventilačnými otvormi, pánty 130° Dvere z ocelového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi, jednodielne, pánty 130° Uzáver vpredu a vzadu: dizajnová rukoväť s bezpečnostným zámkom 3524 E Paleta IPPC
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	645 mm
Prevedenie	without side panels
Design doors	s ventilačnými otvormi
Zaťažiteľnosť	5000 N
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	78 kg
Brutto hmotnosť	88 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

Features

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

Popis výrobku	Dátová skříň TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, bez bočnic, RAL 7035
---------------	------------------------------------------------------------------------

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	-----------------------------------------------------------