


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.120

# Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 4.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.120 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s dverami s ventilačnými otvormi

Taking cable management to a new level: The TX CableNet unites many years of expertise in an IT rack which meets every requirement in terms of functionality and quality, prepared for individual interior installation.



## Features

Obj. č.	TX 7888.120
Prevedenie	1st generation s ventilačnými otvormi s bočnicami
Výhody	Nový koncept strešného plechu: kompletne využitie hĺbky kabeláže a možná integrácia modulu ventilátora Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočnic a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine Inštalácia aktívnych a pasívnych sieťových komponentov je možná vďaka dverám s vetracími otvormi Pánty dverí s možnosťou zámeny Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
Materiál	Strecha: oceľový plech 1,5 mm Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm Dvere: oceľový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm

# Features

Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s ventilačnými otvormi vpredu a zadnými dverami vzadu Kostra skrine s dverami a strešným plechom Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné Predné dvere z oceleového plechu, s ventilačnými otvormi, pánty 130° Dvere z oceleového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi, jednodielne, pánty 130° Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E Paleta IPPC
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.200 mm
Výškové moduly	47 U
Výškové moduly	47 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	645 mm
Prevedenie	with side panels
Design doors	s ventilačnými otvormi
Zaťažiteľnosť	5000 N
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	138,7 kg
Brutto hmotnosť	146 kg
Číslo colnej sadzby	94032080

# Features

---

ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK