


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.200

# Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 26.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.200 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

The TX CableNet – places extra space at your disposal by avoiding the problem of unnecessarily wide or deep IT racks. This IT network rack is thus also suitable for use in smaller IT environments and is already optimally prepared for individual interior installation.



## Features

Obj. č.	TX 7888.200
Prevedenie	1st generation s presklenými dverami s bočnicami
Výhody	Vedenie káblov prispôsobené umiestneniu Bezpečné vedenie káblov s dodržaním kritického polomeru ohybu kábla Vedenie káblov pomocou „vodopádového“ konceptu: ľahké a bezpečné vedenie káblov cez strechu Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočníc a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine Príslušenstvo kompatibilné s TS a VX Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie

# Features

Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, 1,2 mm Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu Kostra skrine s dverami a strešným plechom Predné presklenené dvere z oceľového plechu, pánty 130° Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130° Uzáver vpredu a vzadu: dizajnová rukoväť s bezpečnostným zámkom 3524 E Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné Paleta IPPC 19" profilové lišty
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	645 mm
Prevedenie	with side panels
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Konštrukcia predných dverí	Predné presklenené dvere z oceľového plechu, pánty 130°
Zaťažiteľnosť	5000 N

# Features

Zaťažiteľnosť	5 000 N
Poznámka	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	139,175 kg
Brutto hmotnosť	146,5 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX CableNet network rack with sheet steel glazed door at the front, one-piece solid sheet steel door at the back, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK