


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.218

Síťový rozváděč TX CableNet

State: 6.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.218 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



Features

Obj. číslo	TX 7888.218
Provedení	1. generace s prosklenými dveřmi s bočnicemi
Výhody	Komfortní přístup: snadná montáž a demontáž bočnic a dveří pro rychlý přístup k vnitřní oblasti kompaktní skříňe Příslušenství kompatibilní s TS a VX Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříňe: základní barva nanosená máčením Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035

Features

Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem Přední prosklené dveře z ocelového plechu, závěsy 130° Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130° Uzávěr vpředu a vzadu: designová rukojeť s bezpečnostním zámkem 3524 E Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E Střešní plech, jednodílný, přišroubovaný, se zakrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku Dvě 482,6 mm (19") profilové lišty, přední a zadní Paleta IPPC 19" profilové lišty
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	24 U
Výškové moduly	24 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	445 mm
Provedení	s bočnicemi
Design doors	plná
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
Provedení s dvířky vpředu	Prosklené dveře, jednodílné s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Zatížitelnost	5000 N
Zatížitelnost	5 000 N
Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.

Features

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	90 kg
Brutto hmotnost	95,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi, 800 × 1200 × 800 mm, 24 U, s bočnicemi, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě UK