


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.390

Sieťová skriňa TE 8000

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.390 - Sieťová skriňa TE 8000

TE 8000 IT enclosure with glazed door, prepared for individual interior installation.

Features

Obj. č.	TE 7888.390
Prevedenie	s bočnicami
Výhody	Bezrámová konštrukcia Optimálna prístupnosť Jednoduché umiestnenie vďaka ich rozoberateľnosti Pánty dverí s možnosťou zámény
Materiál	Oceľový plech Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Montážny rám: základná farba nanesená máčaním Ploché diely: štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Samonosný montážny rám 482,6 mm (19"), predný a zadný, s prestaviteľnou hĺbkou Presklené dvere vpredu, vrátane 130 ° pántov, dizajnová rukoväť a bezpečnostný zámok 3524 E Dvere z oceľového plechu vzadu, vrátane 130° pántov, bezpečnostný zámok 3524 E Rámová konštrukcia dna s maximálnym výrezom (na individuálne osadenie modulárnymi plechmi) Stropný plech, vrátane zakrytého výrezu na zavedenie káblov a voliteľného ventilátora 4 nivelačné nohy, M10 (priložené) 4 dištančné čapy, 20 mm, pre nadvihnutie strešného plechu (priložené) Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 600 mm Hĺbka: 600 mm

Features

Výškové moduly	11 U
Výškové moduly	11 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu	30 mm / 30 mm /
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	495 mm
Zaťažiteľnosť	4 000 N
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 20
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	35 kg
Brutto hmotnosť	36,06 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x600x600 mm, 11 U, With glazed door

Approvals

Explanations

Declaration of conformity