

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.628

Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.628 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

The TX CableNet – places extra space at your disposal by avoiding the problem of unnecessarily wide or deep IT racks. This IT network rack is thus also suitable for use in smaller IT environments and is already optimally prepared for individual interior installation.



Features

| | |
|------------|---|
| Obj. č. | TX 7888.628 |
| Prevedenie | 2nd generation s presklenými dverami s bočnicami So strešným plechom |
| Výhody | New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup 19" profilové lišty, hĺbkovo nastaviteľné Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie |
| Materiál | Skriňa: ocelový plech Dvere: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm |
| Povrch | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba |

Features

| | |
|---|--|
| General colour | RAL 7035 |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Bočnice Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm |
| Výškové moduly | 42 U |
| Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní) | 445 mm |
| Prevedenie | with side panels |
| Konštrukcia zadných dverí | Dvere z ocelového plechu, jednodielne, uzavreté |
| Konštrukcia predných dverí | Presklené dvere, jednodielne s jednovrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 3 mm Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105° |
| Zaťažiteľnosť | 5000 N |
| Zaťažiteľnosť (statická) | 500 kg |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 20 |
| Poznámka | To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range. |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 103 kg |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Brutto hmotnosť | 103 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | TX CableNet, s presklenými dverami, so strešným plechom, bočnice, 19" profilové lišty, ŠxVxH 600x2000x800 mm, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |