


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.718

Síťový rozváděč TX CableNet

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.718 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



Features

| | |
|---------------|---|
| Obj. číslo | TX 7888.718 |
| Provedení | 2. generace rozložitelné s prosklenými dveřmi s bočnicemi Se střešním plechem |
| Popis výrobku | Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorách. Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami. |

Features

| | |
|---------------------------------------|---|
| Výhody | <p>Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru</p> <p>Efektivní rámová koncepce v rozložitelném provedení, pro individuální vybavení a volitelnou demontáž v případě potřeby.</p> <p>Bočnice přišroubované pro rychlý přístup</p> <p>19" profilové lišty, přední a zadní, nastavitelná hloubka</p> <p>Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení</p> |
| Materiál | <p>Skříň: ocelový plech</p> <p>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p> |
| Povrch | <p>Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením</p> <p>Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva</p> |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | <p>Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu</p> <p>Konstrukce skříně, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu</p> <p>Bočnice</p> <p>Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.</p> |
| Rozměry | <p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 1.200 mm</p> <p>Hloubka: 800 mm</p> |
| Výškové moduly | 24 U |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání) | 445 mm |
| upevnění do 19" roviny | rozložitelné |
| Provedení | s bočnicemi |
| Provedení s dveřmi vzadu | Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené |

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Provedení s dvířky vpředu | Prosklené dveře, jednodílné s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105° |
| Zatížitelnost | 5000 N |
| Zatížitelnost (statická) | 500 kg |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 20 |
| Poznámka | Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství. |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 83 kg |
| Brutto hmotnost | 93 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Popis výrobku | TX CableNet, s prosklenými dveřmi, střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, skříň rozebiratelná, ŠVH: 800 × 1200 × 800 mm, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě |