


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.718

Síťový rozváděč TX CableNet

State: 22.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.718 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



Features

Obj. č.	TX 7888.718
Provedení	2. generace rozložitelné s prosklenými dveřmi s bočnicemi Se střešním plechem
Výhody	Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru Efektivní rámová koncepce v rozložitelném provedení, pro individuální vybavení a volitelnou demontáž v případě potřeby. Bočnice přišroubované pro rychlý přístup 19" profilové lišty, přední a zadní, nastavitelná hloubka Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení

Features

Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříňe: základní barva nanesená máčením Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu Konstrukce skříňe, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu Bočnice Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříňe a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	24 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	445 mm
upevnění do 19" roviny	rozložitelné
Provedení	s bočnicemi
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
Provedení s dvířky vpředu	Prosklené dveře, jednodílné s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Zatížitelnost	5000 N
Zatížitelnost (statická)	500 kg
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 20

Features

Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	83
Brutto hmotnost	93
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177997561
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě