


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.728

Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.728 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

The TX CableNet – places extra space at your disposal by avoiding the problem of unnecessarily wide or deep IT racks. This IT network rack is thus also suitable for use in smaller IT environments and is already optimally prepared for individual interior installation.



Features

Obj. č.	TX 7888.728
Prevedenie	2nd generation rozložiteľné s presklenými dverami s bočnicami So strešným plechom
Výhody	Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module. Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup 19" profilové lišty, nastaviteľné na šírku a hĺbku, ako aj s možnosťou asymetricky uloženého vnútorného vybavenia Možnosti demontáže Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie

Features

Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, 1,2 mm Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Bočnice Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	445 mm
upevnenie do 19" roviny	rozložiteľné
Prevedenie	with side panels
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z oceľového plechu, jednodielne, uzavreté
Konštrukcia predných dverí	Presklené dvere, jednodielne s jednovrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 3 mm Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105°
Zaťažiteľnosť	5000 N
Zaťažiteľnosť (statická)	500 kg
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 20

Features

Poznámka	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	119,5 kg
Brutto hmotnosť	129,5 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX CableNet, s presklenými dverami, so strešným plechom, bočnice, 19" profilové lišty, skriňa je demontovateľná, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity