

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.738

Síťový rozváděč TX CableNet

State: 17.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.738 - Síťový rozváděč TX CableNet s dveřmi s ventilačními otvory

Nová úroveň kabelového managementu: TX CableNet zohledňuje dlouholeté zkušenosti v jednom IT rozvaděči, který splňuje všechny požadavky na funkčnost a kvalitu, připravené pro individuální vnitřní vybavení.



Features

Obj. číslo	TX 7888.738
Provedení	2. generace rozložitelné s ventilačními otvory s bočnicemi
Výhody	Nová koncepce střešního plechu: optimalizované využití celého objemu skříně pro kabeláž skříní a volitelná integrace modulu ventilátoru Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření Bočnice přišroubované pro rychlý přístup 19" profilové lišty, přední a zadní, nastavitelná hloubka Možnost rozložitelnosti Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení
Materiál	Střeška: ocelový plech 1,5 mm Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm

Features

Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi s ventilačními otvory vpředu a zadními dveřmi vzadu Konstrukce skříně, rozložitelná, s 19" profilovými lištami, vpředu a vzadu Bočnice Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	445 mm
upevnění do 19" roviny	rozložitelné
Provedení	s bočnicemi
Design doors	s ventilačními otvory
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory
Provedení s dvířky vpředu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory Podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 78 %
Zatížitelnost	5000 N
Zatížitelnost (statická)	500 kg
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	104,5 kg
Brutto hmotnost	114,5 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002499

Features

ETIM 8	EC002499
--------	----------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

Popis výrobku

TX CableNet, s dveřmi s ventilačními otvory, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, skříň rozebiratelná, ŠVH: 800 × 2000 × 800 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------