


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.818

Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 4.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.818 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

The TX CableNet – places extra space at your disposal by avoiding the problem of unnecessarily wide or deep IT racks. This IT network rack is thus also suitable for use in smaller IT environments and is already optimally prepared for individual interior installation.



Features

Obj. č.	TX 7888.818
Prevedenie	2nd generation s presklenými dverami s bočnicami So strešným plechom
Výhody	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup 19" profilové lišty, nastaviteľné na šírku a hĺbku, ako aj s možnosťou asymetricky uloženého vnútorného vybavenia Base/plinth system VX, vented, for simple cable entry via the base area or within a bayed suite, provides additional climate control support.
Materiál	Skriňa: ocelový plech Dvere: ocelový plech, 1,2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm

Features

Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Bočnice Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	24 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	445 mm
Prevedenie	with side panels
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z ocelového plechu, jednodielne, uzavreté
Konštrukcia predných dverí	Presklené dvere, jednodielne s jednovrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 3 mm Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105°
Zaťažiteľnosť	5000 N
Zaťažiteľnosť (statická)	500 kg
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 20
Poznámka	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Základný materiál	Sheet steel

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	81 kg
Brutto hmotnosť	81 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX CableNet, s presklenými dverami, so strešným plechom, bočnice, 19" profilové lišty, ŠxVxH 800x1200x800 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK