


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.838

Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 4.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.838 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s dverami s ventilačnými otvormi

Taking cable management to a new level: The TX CableNet unites many years of expertise in an IT rack which meets every requirement in terms of functionality and quality, prepared for individual interior installation.



Features

Obj. č.	TX 7888.838
Prevedenie	2nd generation s ventilačnými otvormi s bočnicami
Výhody	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup 19" profilové lišty, nastaviteľné na šírku a hĺbku, ako aj s možnosťou asymetricky uloženého vnútorného vybavenia Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
Materiál	Strecha: oceľový plech 1,5 mm Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm Dvere: oceľový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba

Features

Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami s ventilačnými otvormi vpredu a zadnými dverami vzadu Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Bočnice Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	42 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	445 mm
Prevedenie	with side panels
Design doors	s ventilačnými otvormi
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z ocelového plechu, jednodielne, s ventilačnými otvormi
Konštrukcia predných dverí	Dvere z ocelového plechu, s ventilačnými otvormi Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 78 %
Zaťažiteľnosť	5000 N
Zaťažiteľnosť (statická)	500 kg
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	105 kg
Brutto hmotnosť	106 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Features

Popis výrobku

Dátová skříň TX CableNet, 800x2000x800 mm, 42 U, s ventilačními
otvory, RAL 7035

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK